









GC 消耗品 - クイックピックガイド

SGE 注入口ライナー (不活性処理済み) : Agilent Technologies (アジレント)



製品詳細	外径 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	入数	Part no.	価格
For Agilent 5890, 6850, 6890, 7890 and 4890						
 Split / splitless FocusLiner	6.3	4	78.5	1	09200201	¥3,700
				5	092002	¥15,000
				25	092219	¥64,600
 Split / splitless tapered FocusLiner	6.3	4	78.5	1	09200301	¥4,900
				5	092003	¥19,600
				25	092011	¥87,100
 Split / splitless FAST FocusLiner	6.3	2.3	78.5	1	09200501	¥4,200
				5	092005	¥16,600
				25	092008	¥75,100
 Split / splitless tapered FAST FocusLiner	6.3	2.3	78.5	1	09211101	¥5,500
				5	092111	¥22,600
				25	092115	¥102,100
 ConnectTite liner standard	6.3	4	78.5	5	092324	¥30,300
 ConnectTite liner top hole	6.3	4	78.5	5	092325	¥32,800
 ConnectTite liner bottom hole	6.3	4	78.5	5	092326	¥32,800
 Split, straight-through liner	6.3	4	78.5	1	09200701	¥3,000
				5	092007	¥11,800
				25	092222	¥49,800
 Split, with quartz wool	6.3	4	78.5	1	09200101	¥3,300
				5	092001	¥13,600
				25	092220	¥58,600
 Split / splitless with single taper	6.3	4	78.5	1	09201701	¥4,800
				5	092017	¥18,900
				25	092229	¥82,100
 Split / splitless with single taper (quartz wool)	6.3	4	78.5	1	09201901	¥4,900
				5	092019	¥20,400
				25	092218	¥86,100
 Split / splitless with double taper	6.3	4	78.5	1	09201801	¥5,800
				5	092018	¥23,400
				25	092230	¥99,600
 Direct, straight-through liner	6.3	1.2	78.5	1	09201601	¥3,800
				5	092016	¥16,000
				25	092224	¥68,900
 Split / splitless quartz, straight-through liner	6.1	2	78.5	1	09200401	¥4,700
				5	092004	¥18,900
 Splitless with recessed gooseneck	6.3	2	78.5	5	092013	¥19,200
 Split / splitless recessed gooseneck (quartz wool)	6.3	4	78.5	1	09201001	¥4,800
				5	092010	¥19,200
				25	092223	¥85,000



P/N#092002

O-リング / シールリング

詳細	仕様	入数	Part no.	価格
バイトン O-リング	最高使用温度300°C 外径6.3mmのライナーに適合	10	0726532	¥5,000
グラファイトシールリング	最高使用温度450°C 092004と09200401以外のライナーに適合	10	0726005	¥8,800
グラファイトシールリング	最高使用温度450°C 092004と09200401に適合	10	0726006	¥9,100


セプタ

セプタには以下のグレードがあります。

- GP = 一般分析/汎用目的セプタ
- Marathon ロングライフ = オートサンブラーでの使用に優れているセプタで400回程度の注入が可能 標準的な GC および GC/MS に最適
- AG3 ローブリード = 高耐久/ローブリードまた注入口への焼き付きが少ないセプタ すべての重要な分析におけるオートサンブラー用のプレミアムセプタ
- BTOプレミアム = ローブリード/高耐熱仕様の最高グレードのセプタ あらゆる高温アプリケーションに使用可能なプレミアムセプタ

グレード	材質	耐久性	シール性	耐溶媒性	引裂き抵抗	最高使用温度
GP	シリコン	○	○	◎	○	275 °C
Marathon ロングライフ	シリコン	◎	◎	◎	◎	350 °C
AG3 ローブリード	ローブリードシリコン	◎	◎	◎	◎	350 °C
BTOプレミアム	高温シリコン	◎	◎	◎	◎	400 °C

直径 (mm)	グレード	入数	梱包形態	Part no.	価格
For Agilent 5700, 5800, 5900					
9.5	GP	50	ガラス瓶	234906	¥4,200
9.5	AG3 ローブリード	25	プリスターパック	041901	¥6,600
9.5	BTOプレミアム	25	プリスターパック	041897	¥5,800
For Agilent 7890, 6890, 5890, 5880, 4890, 6850					
11	GP	50	ガラス瓶	234116	¥4,200
11	Marathon ロングライフ	50	ガラス瓶	239297	¥12,700
11	AG3 ローブリード	25	プリスターパック	041902	¥6,600
11	BTOプレミアム	25	プリスターパック	041898	¥5,800



フェルール

装置	カラム内径	フェルール内径	入数	Part no.	価格	
15% グラファイト / 85% ベスベル*フェルール						
注入口 & 大気圧検出器(FID)	0.1-0.25 mm	0.4 mm	10	215164 (旧073109)	¥8,000	
	0.32 mm	0.5 mm	10	215165 (旧073111)	¥8,000	
	0.53 mm	0.8 mm	10	215168 (旧073113)	¥8,000	
	for 1/8" OD Packed Columns	1/8"	10	215200 (旧072669)	¥9,300	
MS インターフェース接続	for 1/4" OD Packed Columns	1/4"	10	215465 (旧072667)	¥8,000	
	0.1-0.25 mm	0.4 mm	10	215104 (旧072663)	¥7,700	
	0.32 mm	0.5 mm	10	215105 (旧072654)	¥7,700	
100% グラファイトフェルール	0.53 mm	0.8 mm	10	215108 (旧072655)	¥7,700	
	0.1-0.32 mm	0.5 mm	10	072635	¥4,700	
	0.53 mm	0.8 mm	10	072636	¥4,700	
	for 1/8" OD Packed Columns	1/8"	10	072602	¥4,700	
SilTite* メタルフェルール キット	for 1/4" OD Packed Columns	1/4"	10	072601	¥4,700	
	MS インターフェース接続 (キット: 10個のフェルールと2個のナット)	0.1-0.25 mm	0.4 mm	10*	073200	¥13,200
	注入口 & 大気圧検出器 (キット: 10個のフェルールと2個のナットと2個のベースシール)	0.32 mm	0.5 mm	10*	073201	¥13,200
		0.53 mm	0.8 mm	10*	073202	¥13,200
交換用 SilTite* メタルフェルール	0.1-0.25 mm	0.4 mm	10#	073270	¥18,000	
	0.32 mm	0.5 mm	10#	073271	¥18,000	
	0.53 mm	0.8 mm	10#	073272	¥18,000	
交換用フェルール	0.1-0.25 mm	0.4 mm	10	073220	¥8,700	
	0.32 mm	0.5 mm	10	073221	¥8,700	
	0.53 mm	0.8 mm	10	073222	¥8,700	
交換用 SilTite* メタルナット						
MSインターフェース	-	-	5	073224	¥12,000	
注入口 & 大気圧検出器	-	-	5	073226	¥14,200	
交換用 SilTite* ベースシール						
交換用ベースシール	-	-	2	073400	¥12,000	
	-	-	10	073401	¥48,500	



* 10個のフェルールと2個のナットを含みます。
10個のフェルールと2個のナットと2個のベースシールを含みます。

● 2024年10月1日現在の情報であり、製品情報、価格等は予告無く変更される場合がございます。掲載価格は希望小売価格(税別)です。



トレイジャン サイエントフィック ジャパン株式会社
〒231-0011 横浜市中区太田町 6-85RK CUBE 3F
Tel : 045 222 2885 Fax : 045 222 2887
email : japan@trajanscimed.com